

適応症

ダイヤモンドピール

機械的ピーリング

- 古い角質や皮膚の汚れを除去
- 肌のキメを整える
- 毛穴を目立ちにくくする
- 健やかなターンオーバーを促進
- 肌の明るさを向上
- 有効成分の浸透を高めるための肌環境を整える

超音波

ソノフォレーシス&マイクロバイブレーションマッサージ

- 有効成分の肌への浸透を促進
- 血行を刺激し、リンパの流れを促進
- 肌のトーン、弾力性、スキンケア製品の浸透を改善

ハイドロフェイシャル

ハイドレーション&吸引式クレンジング

- 肌を清浄化
- 肌に潤いを補給
- 古い角質、余分な皮脂、汚れを除去
- 肌の透明感、キメ、全体的な輝きを改善

高周波

コラーゲン生成&マイルドリフティング

- コラーゲンおよびエラスチンの生成を促進
- 肌の引き締めを促し、全体的な弾力性を改善
- 細かいしわ、軽度のたるみ、初期のエイジングサインを軽減

HiFU

リフティング（ハイフティング）&引き締め

- 自然なリフティング効果を実現
- たるんだ肌を引き締め、ハリを与える

技術仕様

Diamond Peel HP

#140 / #170

Hydrofacial HP

Regular / Narrow

Ultrasonic HP

1 MHz / 3 MHz

Radiofrequency HP

1 MHz

HiFU HP

Standard

Dot: 3.0, 4.5 mm

Optional

Dot: 1.5, 6.0, 9.0, 10.0,
13.0 mm

Line: 3.0, 4.5 mm

Vacuum Pump

Up to 650 mmHg

Power Consumption

80 W

Aqua Waste Tank

1200 cc

Input Voltage

100/220 VAC,
50/60 Hz

Dimension (W*L*H)

460 mm X 420 mm X
1100 mm

Weight

30 Kg

igs

HYDRO PLUS

All-in-One Skin Treatment Platform



ダイヤモンドピールハンドピース



超音波ハンドピース



高周波ハンドピース



ドットHiFUハンドピース




リニアHiFUハンドピース*

* オプション

HYDRO PLUSは、複数の先進技術を融合した次世代オールインワンスキントリートメントプラットフォームです。皮膚のさまざまな層へ包括的にアプローチするため、ダイヤモンドピールHP、ハイドロフェイシャルHP、超音波HP、RF（高周波）HP、HiFU HPの5種類の専用ハンドピースを搭載し、角質ケアからリフティングまで幅広いフェイシャルトリートメントを1台で実現します。

ダイヤモンドピール（機械的角質除去）

ダイヤモンドピールは、ダイヤモンドコーティングされたチップを用いて、古い角質や汚れをやさしく除去する高精度な機械的ピーリングです。この非侵襲的な施術により、肌のキメを整え、毛穴を目立ちにくくし、健やかなターンオーバーを促進します。また、肌の透明感を高めるとともに、その後に使用する美容成分の浸透をサポートします。あらゆる肌タイプに適しており、なめらかで透明感のある、健やかな肌へ導きます。



ダイヤモンドピールハンドピース

対応チップ

- #140
- #170

ハイドロフェイシャル（保湿・吸引クレンジング）

ハイドロフェイシャルは、保湿トリートメントと吸引クレンジングを組み合わせることで、肌を深く洗浄しながら十分な潤いを与えるトリートメントです。独自のスパイラルチップにより、古い角質や余分な皮脂、毛穴の汚れを効果的に除去すると同時に、美容成分を肌へしっかりと届けます。この2つの作用により、肌の透明感やキメを整え、健やかで輝きのある肌へ導きます。あらゆる肌タイプに適しており、施術後は清潔でなめらか、そして潤いに満ちた肌を実感いただけます。




ハイドロフェイシャルハンドピース

対応チップ

- Regular（顔全体用）
- Narrow（鼻・細部用）

超音波（ソノフォレーシス・マイクロバイブレーションマッサージ）

超音波ハンドピースは、高周波超音波を利用した“ソノフォレーシス（超音波導入）”により、有効成分を肌の角質層へ効率よく浸透させます。同時に、やさしいマイクロバイブレーションマッサージが血行を促進し、リンパの流れをサポートします。この2つの作用により、肌のトーンやハリ・弾力を改善するとともに、美白・ブライトニングアンプルなどのスキンケア製品の浸透性を高めます。くすみや疲れが気になる肌を健やかで明るく、輝きのある印象へ導くトリートメントです。



超音波ハンドピース


対応チップ

- 1 MHz
- 3 MHz

海外向け専用

RF（高周波）— コラーゲン生成・マイルドリフティング

RF（高周波）は、制御された熱エネルギーを肌の深部へ届けることで、コラーゲンやエラスチンの生成を促進します。この非侵襲的なトリートメントは、肌を引き締め、ハリ・弾力を向上させることで、より引き締まったリフトアップした印象へ導きます。特に、小じわや軽度のたるみ、初期のエイジングサインの改善に効果的です。ほとんどの肌タイプに適しており、ダウンタイムなく自然で持続的な若返り効果が期待できます。



高周波ハンドピース

対応チップ

- 1 MHz

Liner HiFU（リフティング・引き締め）

HiFUは、SMAS層を含む皮膚の深部へ集束超音波エネルギーを照射し、コラーゲンの再構築を促進することで、自然なリフティング効果をもたらします。これにより、外科的処置を行うことなく、たるみのある肌を引き締め、ハリを改善します。HYDRO PLUSには、ドット状にHiFUエネルギーを照射する標準Dot HiFUカートリッジを搭載しています。さらに、オプションとして、ライン状にHiFUエネルギーを均一に照射するLiner HiFUカートリッジも用意しており、治療目的に応じた柔軟な施術が可能です。



Dot HiFU ハンドピース



Liner HiFU ハンドピース

対応チップ

標準装備

- Dot: 3.0, 4.5 mm

オプション

- Dot: 1.5, 6.0, 9.0, 10.0, 13.0 mm
- Line: 3.0, 4.5 mm

- **ダイヤモンドピール**
機械的ピーリング

- **ハイドロフェイシャル**
ハイドレーション、吸引式クレンジング

- **超音波**
ソノフォレーシス、マイクロバイブレーションマッサージ

- **高周波**
コラーゲン生成、マイルドリフティング
- **HiFU**
リフティング（ハイフティング）、引き締め